

Vertiv™ Liebert® GXT5 | 3000VA 120V UPS

智慧高效的UPS，保護您的任務關鍵型應用



Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS 是在線雙轉換 UPS 解決方案，可提供進階停電保護和連續電源調節。



Liebert GXT5 單相 UPS 以高能效運行，非常適合保護集中式和邊緣網路應用中的關鍵基礎設施。

可擴充的運行時選項與匹配的外部電池櫃在需要擴充不間斷電源時提供了更大的靈活性。此外，Liebert GXT5 還提供電池運行狀況狀態和更換日期預測，用於智慧電池運行狀況管理。

UPS 系統具有使用者友善的 LCD 介面和 Vertiv RDU101 通訊卡支援

的遠端管理功能，使 Liebert GXT5 與 Vertiv 基礎設施管理解決方案(如 LIFE™ 服務、環境感測器、Trellis™ Power Insight 等)相容，因此易於部署和維護。

憑藉市場領先的效率和統一功率因數操作，Liebert GXT5 將滿足您的關鍵應用需求。您可以放心，您的業務受到此 Vertiv 解決方案的保護，該解決方案包含高品質產品保固。

套件說明

- UPS
- 4 埠後機櫃安裝套件
- USB 電纜
- 快速入門指南
- 安全手冊



Liebert GXT5 功能

領先的 UPS 技術

- 輸出功率因數 = 高達 1.0
- 全彩液晶螢幕顯示
- 可單獨控制的輸出電源插座
- 帶自動偵測的外部電池櫃
- 電池執行狀況和更換日期預測
- 遠端管理、更新和設定功能
- 優化熱管理和變速風扇

高效綠色產品

- 在線模式下的高效率
- 能源之星®2.0認證
- 於主動ECO模式下效率更高(高達98%)
- 可編程插座，用於懸掛設備的電源循環和最佳電池使用
- 遵守有害物質限制 (RoHS) 指令以及化學品註冊，評估，授權和限制 (REACH) 法規

解決方案範圍廣

- 廣泛的服務和延長的保固
- 易於安裝，配置和操作
- 具有高級功能的Vertiv RDU101網絡通信卡與環境傳感器的兼容性
- 整合式乾接點和可選定義
- 免費的Trellis™Power Insight 管理軟件
- 串埠端口，可通過Avocent® 串行控制台進行帶外管理
- 自動內部旁路和外部維護旁路選項

規格表

型號	GXT5-3000LVRT2UXL
額定參數	3000VA / 2700W
機體尺寸 (mm) D×W×H	430 x 540 x 85
淨重 (kg)	30
輸入參數	
額定電壓	120VAC
額定頻率	60 Hz
頻率範圍	40 to 70 Hz
功率因素	≥0.99
輸出參數	
電壓	110/115/120VAC
波形	Sine wave
逆變器過載能力	>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 10 seconds; 105-125% for 15 seconds
輸出插座	L5-30R+5-20R × 6
電池	
額定值	72Vdc
類型	閥調節密封鉛酸電池
數量×電壓×安培	6 x 12 V x 9.0 Ah
備援時間	100%負載 : 3分鐘 / 50%負載 : 9分鐘
外接一電池箱備援時間	100%負載 : 17分鐘 / 50%負載 : 43.5分鐘
一般資訊	
操作溫度, °C	0 to 40 °C
儲存溫度, °C	-20 to 60 °C
相對溼度	0 to 95% non-condensing
操作高度	25°C 時高達 3,000 m, 無減額
噪音	<46 dBA, 距側面 1米; <43 dBA, 距後方 1米
安規	UL 1778 4th Edition and CSA 22.2 No. 107.1
EMI/EMC/C-Tick EMC	EN 62040-2:2006; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-3:2013
運輸	ISTA Procedure 1A
突波抗擾測試	ANSI C62.41 Category B Emissions: FCC Part 15 (Class A) -CISPR22 Class A (RFI) 環境限用物質: WEEE and ROHS2 REACH

注意：*規格如有更改，恕不另行通知