



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.


### FRONT VIEW



### REAR VIEW



### UPPER VIEW



RoHS COMPLIANT


### OUTPUT POWER

BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	1xC13, 2xC19	173-208	12/16	16
B	L2-L3	1xC13, 2xC19	173-208	12/16	16
C	L3-L1	2xC19	173-208	16	16

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

### INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	NEMA L21-30P	3/N/PE	50/60	100-120/173-208	30	24



NEMA L21-30P  
(30 A, 3/N/PE, 100-120/173-208 V)

### AGENCY COMPLIANCE:

- UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
- FCC certification
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

### ENVIRONMENTAL RATING:

OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH  
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)  
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

### NOTES:

- UNIT DIMENSIONS: 440 mm (17.3") W x 250 mm (9.8") D x 44 mm (1.7") H
- UNIT WEIGHT: 5,3 kg / 11,7 lbs
- SHIPPING DIMENSIONS: 543 mm (21.4") W x 410 mm (16.1") D x 165 mm (6.5") H
- SHIPPING WEIGHT: 5,9 kg / 13 lbs
- (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. BOTH SIDES CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

		Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -	
		-		-		-		-	
Dimensions in mm B 18154 13.06.2017 Petrü Rev. Change Date Name		Date		Name		Bezeichnung / Description <b>MPH2-NBC_L21-30P_2N-6O</b> Input and Branch Metered Zeichnungs-Nr. / Drawing no. <b>MPHB2223</b> Verwendet in / Used in -			
		Drawn 30/05/16		Racek					
		Checked 30/05/16		Votýpka					
		Approved -		-		Maßstab Scale 1:5		Blatt/Sheet 1/1	
		-		-		-		-	