


Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.




**OUTPUT POWER**

BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
B	L2-L3	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
C	L3-L1	2xC19	200-240	16	16
D	L1-L2	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
E	L2-L3	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
F	L3-L1	2xC19	200-240	16	16

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

**INPUT POWER**

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	IEC 60309	3/PE	50/60	200-240	60	48



**AGENCY COMPLIANCE:**

- UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
- FCC certification
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

**ENVIRONMENTAL RATING:**

OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH  
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)  
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

**NOTES:**

1. UNIT DIMENSIONS: 440 mm (17.3") W x 250 mm (9.8") D x 88 mm (3.5") H
2. UNIT WEIGHT: 8 kg / 17,6 lbs
3. SHIPPING DIMENSIONS: 543 mm (21.4") W x 485 mm (19.1") D x 240 mm (9.5") H
4. SHIPPING WEIGHT: 8,5 kg / 18,7 lbs
5. (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. BOTH SIDES CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

<p>Dimensions in mm</p>		Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -	
		-		-		-		-	
		Drawn	30/05/16	Name		Bezeichnung / Description <b>MPH2-NBC_3P4W-60A_4N-120</b> Input and Branch Metered			
		Checked	30/05/16	Racek					
		Approved	-	Votýpka					
						Zeichnungs-Nr. / Drawing no.		Maßstab Scale	
						MPHB6225		1:5	
Rev.		Change	Date	Name		Verwendet in / Used in		Blatt/Sheet	
						-		1/1	