

*Reduzca la complejidad de las implementaciones de infraestructura de energía de TI con la UPDU Vertiv™ Geist™ y el cable lateral de instalación.*

## PDU universal

### Descripción general

Geist™ UPDU es la unidad-de-distribución-eléctrica en rack más versátil y robusta del mercado. La entrada de alimentación universal se puede conectar a cualquier cable lateral de instalación geográficamente específico, simplificando así la gestión y permitiendo despliegues rápidos en todo el mundo.



### Garantía superior de 5 años

Garantía estándar de tres años ampliada a 5 años si el producto se registra en un plazo de 120 días desde la compra.

## Cable lateral de instalación



16/20A, 3P+N+E (IP44)  
FSC3U001

### Aplicación universal



Adopte un enfoque holístico con su infraestructura de TI global gracias a la PDU universal. Se puede implementar un único modelo en cada rack de cada centro de datos de todo el mundo para mejorar la uniformidad y simplificarla gestión de inventarios.

### Configuraciones disponibles



La UPDU Geist está disponible en configuraciones horizontales y verticales con varias opciones de recuento de toma de salida, nivel de monitorización y gestión.

### Cumplimiento de normativas



#### PDU universal

- Certificación UL
- Marca de la CE
- Cumple con RoHS y RoHS de China
- Marca RCM (solo EMC)

#### Cable lateral de instalación

- Certificación UL
- Marca de la CE
- Cumple con RoHS y RoHS de China
- PSE

### Configuraciones de alimentación



Cada ubicación selecciona el cable lateral de la instalación exclusivo para la instalación. El cable lateral de instalaciones está disponible en una variedad de configuraciones de energía globales.

## Selección de una UPDU Vertiv™ Geist™

**Paso 1:** seleccione un modelo de PDU universal según el uso máximo previsto de energía del rack

**Paso 2:** elija entre una posición horizontal 2U o vertical 0U y varias opciones de configuración de salida.

**Paso 3:** determine el nivel de monitorización y de las funciones de gestión necesarias. Si selecciona un modelo actualizable, la tecnología puede actualizarse a medida que mejore o que cambien las necesidades empresariales.

## Modelos de PDU universales Vertiv™ Geist™:

Modelo	Tipo de PDU para rack Geist™	Subtipo de PDU para rack Geist™	Horizontal/Vertical	Clasificaciones de PDU Geist™	Cant. de disyuntores	Máx. kW	Cant./tipo de tomas
VP4UU0A1	Monitorizada	Nivel de unidad	Vertical	ESTRELLA 230/415 V máx., 24 A 3~ Delta 208 V máx., 48 A 1~ 240 V máx.	3	11 kW	48 Salida combinada C13 / C19
VP4UV0A2	Monitorizada	Nivel de unidad	Vertical	32 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx., 48 A 3~ Delta 208 V máx., 63 A 1~ 240 V máx.	6	22 kW	30 Salida combinada C13 / C19
VP7UU0A0	Conmutada	Monitorización a nivel de salida	Vertical	16 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx., 24 A 3~ Delta 208 V máx., 48 A 1~ 240 V máx.	3	11 kW	30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
VP7UU0A2	Conmutada	Monitorización a nivel de salida	Vertical	16 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx., 24 A 3~ Delta 208 V máx., 48 A 1~ 240 V máx.	3	11 kW	(24) Salida combinada C13/C19
VP7UV0A3	Conmutada	Monitorización a nivel de salida	Vertical	32 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx., 48 A 3~ Delta 208 V máx., 63 A 1~ 240 V máx.	6	22 kW	(24) Salida combinada C13/C19

Utiliza el buscador de PDU para rack en Vertiv.com para obtener una lista completa de los modelos UPDU Vertiv Geist disponibles.

## Selección del cable lateral de instalación Vertiv™ Geist™

**Paso 4:** identifique la energía disponible en la instalación o seleccione la configuración de energía adecuada para cada ubicación o región individual del mundo.

## Modelos de cable lateral de instalación Geist™:

Cable del lado de la instalación Vertiv™ Geist™				3 Interruptor	6 Interruptor
Modelo	ASKUs	Tipo de enchufe	Variantes	kW (máx.)	kW (máx.)
FSC3U001	AB061028	16/20A, 3P+N+E (IP44)	16/20 A, 230/400 V EN ESTRELLA	11,0 kW	11,0 kW
FSC1U001	AB092943	30/32A, 2P+E (IP44)	30/32 A, 208/230 V	7,3 kW	7,3 kW
FSC3U002	AA915873	30/32A, 3P+N+E (IP44)	30/32 A, 230/400 V EN ESTRELLA	11,0 kW*	22,0 kW

\*kW máx. limitado por disyuntores internos