



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.


FRONT VIEW



REAR VIEW



UPPER VIEW



INPUT POWER CORD

RoHS COMPLIANT

OUTPUT POWER


BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
B	L2-L3	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
C	L3-L1	2xC19	200-240	16	16

METERING PARAMETER

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	NEMA L15-30P	3/PE	50/60	200-240	30	24



NEMA L15-30P
(30 A, 3/PE, 200-240 V)

AGENCY COMPLIANCE:

- UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
- FCC certification
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

ENVIRONMENTAL RATING:

OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

NOTES:

1. UNIT DIMENSIONS: 440 mm (17.3") W x 250 mm (9.8") D x 44 mm (1.7") H
2. UNIT WEIGHT: 5,3 kg / 11,7 lbs
3. SHIPPING DIMENSIONS: 543 mm (21.4") W x 410 mm (16.1") D x 165 mm (6.5") H
4. SHIPPING WEIGHT: 5,9 kg / 13 lbs
5. (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. BOTH SIDES CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

<p>Dimensions in mm</p>		Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -	
		-		-		-		-	
		Date		Name		Bezeichnung / Description			
		22/04/16		Racek		MPH2-NRC_L15-30P_2N-60 Input and Branch Metered + Outlet Metered/Switched			
		22/04/16		Votýpka					
		-		-					
						Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			
						MPHR2322			
						Verwendet in / Used in			
						-			
Rev.		Change		Date		Name		Maßstab Scale	
B		18154		13.06.2017		Petrú		1:5	
								Blatt/Sheet	
								1/1	

