


Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



NEMA L22-30P  
 (30 A, 3/N/PE, 200-240/346-415 V)

**OUTPUT POWER**

BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16
B	L2	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16
C	L3	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
D	L1	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
E	L2	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
F	L3	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16

**INPUT POWER**

INPUT CORD	INPUT SOCKET	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	L22-30P	3/N/PE	50/60	200-240/346-415	30	24

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

RoHS COMPLIANT

**AGENCY COMPLIANCE:**

- UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
- FCC certification
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

**ENVIRONMENTAL RATING:**

OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH  
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)  
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

**NOTES:**

- UNIT DIMENSIONS: 1736.5 mm (68.4") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W
- UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs
- SHIPPING DIMENSIONS: 2017.0 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W
- SHIPPING WEIGHT: 6.8 kg / 15 lbs
- (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

	Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -
	-		-		-		
Date		Name		Bezeichnung / Description			
11/11/15		Blass		MPH2-NCV_L22-30P_10N-100			
11/11/15		Votýpka		Input and Branch Metered + Outlet Switched			
-		-		Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			
-		-		MPHC1731			
-		-		Verwendet in / Used in			
-		-		-			
Rev.	Change	Date	Name	Maßstab Scale			
D	18131	01.06.2017	Petrů	1:5			
				Blatt/Sheet			
				1/1			