



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



IEC 60309  
 160 A, 3/PE, 200-240 V

**OUTPUT POWER**

BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
B	L2-L3	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
C	L3-L1	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
D	L1-L2	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
E	L2-L3	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
F	L3-L1	1xC13, 2xC19	200-240	12/16	16

**INPUT POWER**

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	IEC 60309	3/PE	50/60	200-240	60	48

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

RoHS COMPLIANT

AGENCY COMPLIANCE:  
 - UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07  
 - FCC certification  
 - CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

ENVIRONMENTAL RATING:  
 OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH  
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)  
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

- NOTES:  
 1. UNIT DIMENSIONS: 1826.5 mm (71.9") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W  
 2. UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs  
 3. SHIPPING DIMENSIONS: 2017 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W  
 4. SHIPPING WEIGHT: 6.8 kg / 15 lbs  
 5. (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

<p>Dimensions in mm</p>	Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -
	-		-		-		-
Date		Name		Bezeichnung / Description			
26/01/16		Blass		MPH2-NRV_3P4W-60A_6N-12O			
26/01/16		Votypka		Input and Branch Metered + Outlet Metered/Switched			
-		-		Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			
-		-		MPHR1325			
-		-		Verwendet in / Used in			
-		-		-			
Rev.	Change	Date	Name			Maßstab Scale	
B	18131	30.05.2017	Petrú			1:5	
						Blatt/Sheet	
						1/1	