

Vertiv™ Liebert® GXE

UPS esencial y económico para una protección del suministro eléctrico de alto rendimiento 1000, 1500, 2000, 3000 VA, 230 V, torre o convertible en rack/torre



Overview



Liebert GXE 1000 VA en rack/torre con un gabinete externo de baterías opcional de 2 U.

Características del Liebert® GXE 1-3 kVA:

- Elevado factor de potencia de salida (0.9)
- Alta eficiencia en modo en línea (hasta un 91 %)
- Una eficiencia aún mayor (hasta 96 %) en Eco-Mode™
- Factor de forma único de torre o diseño convertible en rack/torre
- Pantalla LCD intuitiva
- Rápido tiempo de recarga (<4 horas al 90 % para las baterías internas)
- Tiempo operativo ampliable con hasta 4 gabinetes externos de baterías opcionales
- Baterías internas intercambiables en caliente por el usuario
- Kit de montaje en rack incluido
- Capacidad de gestión remota a través de tarjetas de gestión de red Vertiv™ Liebert® Intellislot™ IS-UNITY
- (8) salidas IEC60320 C13 (todos los modelos), más (1) salida C19 (modelo de 3 kVA)
- Bypass interno automático
- Software gratuito Vertiv™ Power Insight para la gestión del UPS y Vertiv™ Power Assist
- Servicios LIFE™ de Vertiv™ para maximizar la disponibilidad del UPS

El UPS Vertiv™ Liebert® GXE es una solución de doble conversión en línea, la cual ofrece protección del suministro eléctrico en un sistema económico y eficiente con una implementación y una operación flexibles.

El elevado factor de potencia de salida (0.9) del UPS monofásico Liebert® GXE ofrece un suministro eléctrico continuo y confiable para más dispositivos conectados, así como protección contra muchas interferencias en la alimentación de CA con la tecnología de doble conversión en línea y la protección contra sobretensiones de entrada.

Además, la alta eficiencia en los modos en línea y Eco-Mode™ de este económico UPS aumenta los ahorros de costos energéticos y operativos.

Se encuentra disponible en capacidades nominales de 1, 1.5, 2 y 3 kVA en un factor de forma compacto en torre o en un diseño de rack/torre, con la flexibilidad de un montaje en posición de torre o dentro de un gabinete en rack junto con el equipo crítico de TI para cualquier aplicación. Asimismo, la capacidad de agregar gabinetes externos de baterías permite aumentar el tiempo operativo para aquellas aplicaciones que exigen un mayor tiempo respaldo en caso de fallos en el suministro de CA. Puede combinarse con un potente cargador interno con un máximo de 6 A para una recarga rápida.

Además de un tiempo de operación prolongado, contar con múltiples opciones de monitoreo hace que este UPS compacto sea ideal para ofrecer la mejor protección del suministro eléctrico en su clase para los equipos en el borde de la red o en sitios remotos.



What's In The Box

- Unidad Liebert GXE
- Guía rápida de instalación
Instrucciones de seguridad
- Kit de montaje en rack ajustable de 4 soportes
- Orejas/hardware de montaje en rack
- Patas estabilizadoras para la configuración en torre
- Cables de potencia de entrada y salida
- Cable USB tipo A a B (1.2 m)
- Software [Vertiv Power Assist](#) de descarga gratuita para conocer el estado y apagar el UPS, así como el [Vertiv Power Insight](#) para la gestión remota de la red con la tarjeta de gestión de red IS-UNITY opcional

Technical Specifications

Número de modelo	GXE3-1000IMT	GXE3-1500IMT	GXE3-2000IMT	GXE3-3000IMT
Potencia nominal (VA/W)	1000VA / 900W	1500VA / 1350W	2000VA / 1800W	3000VA / 2700W
Factor de forma	Torre	Torre	Torre	Torre
Dimensiones, mm				
Unidad (ancho x fondo x alto)	160 x 315 x 245	160 x 420 x 245	160 x 420 x 245	200 x 425 x 345
Envío (ancho x fondo x alto)	235 x 395 x 325	235 x 560 x 325	235 x 560 x 325	320 x 560 x 460
Peso, kg				
Unidad	11.8	16.4	19.4	27.7
Envío	12.5	17.3	20.4	29.3
Número de modelo	GXE3-1000IRT2UXL	GXE3-1500IRT2UXL	GXE3-2000IRT2UXL	GXE3-3000IRT2UXL
Potencia nominal (VA/W)	1000VA / 900W	1500VA / 1350W	2000VA / 1800W	3000VA / 2700W
Factor de forma	Rack/torre (2U)	Rack/torre (2U)	Rack/torre (2U)	Rack/torre (2U)
Dimensiones, mm				
Unidad (ancho x fondo x alto)	438 x 430 x 86	438 x 430 x 86	438 x 430 x 86	438 x 630 x 86
Envío (ancho x fondo x alto)	560 x 600 x 235	560 x 600 x 235	560 x 600 x 235	790 x 600 x 235
Peso, kg				
Unidad	16.0	19.6	22.7	31.5
Envío	17.6	21.6	24.8	34.2
Parámetros de entrada de CA				
Rango de voltaje sin funcionamiento de las baterías	110 - 290	110 - 290	110 - 290	110 - 290
Rango de voltaje sin funcionamiento de las baterías	180 - 290	180 - 290	180 - 290	180 - 290
Rango de frecuencia (Hz, detección automática)	40 - 70	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Conector de potencia de entrada	IEC60320 C14	IEC60320 C14	IEC60320 C20	IEC60320 C20
Protección contra sobretensiones (J)	600	600	600	600
Parámetros de CA de salida				
Voltaje de salida	220/230 (predeterminado) /240	220/230 (predeterminado) /240	220/230 (predeterminado) /240	220/230 (predeterminado) /240
Forma de onda	Onda sinusoidal pura	Onda sinusoidal pura	Onda sinusoidal pura	Onda sinusoidal pura
Receptáculos de salida	8 x IEC60320 C13	8 x IEC60320 C13	8 x IEC60320 C13	8 x IEC60320 C13 1 x IEC60230 C19
Eficiencia (modo en línea, máx.)	89%	89%	89%	91%
Eficiencia (Eco-Mode™, máx.)	95%	95%	96%	96%
Batería				
Tipo	Plomo-ácido, a prueba de derrames, con válvula reguladora	Plomo-ácido, a prueba de derrames, con válvula reguladora	Plomo-ácido, a prueba de derrames, con válvula reguladora	Plomo-ácido, a prueba de derrames, con válvula reguladora
Tiempo de recarga (baterías internas, típico)	<4 hr @ 90%			
Tiempo de respaldo (100 % de carga, minutos)	3.1	3.2	3.2	3.3
Tiempo de respaldo (50 % de carga, minutos)	9	9	9	9.5
Gabinete externo de baterías compatible (únicamente en modelos RT)	GXE3-EBC24VRT2U	GXE3-EBC36VRT2U	GXE3-EBC48VRT2U	GXE3-EBC72VRT2U
Entorno				
Temperatura operativa (°C)	0 to 40°C	0 to 40°C	0 to 40°C	0 to 40°C
Temperatura de almacenamiento (°C, sin batería adentro)	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C
Humedad relativa (operación, sin condensación)	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%
Altitud operativa (m), sin reducción de capacidad nominal (**)	2000	2000	2000	2000
Ruido audible (modo en línea)	<53dBA	<53dBA	<53dBA	<53dBA
Agencia				
Cumplimiento	CE, CB Report, UKCA, Morocco, RCM			
Seguridad	IEC/EN 62040-1	IEC/EN 62040-1	IEC/EN 62040-1	IEC/EN 62040-1
Inmunidad contra sobretensiones	EN 61000-4-5	EN 61000-4-5	EN 61000-4-5	EN 61000-4-5
Transporte	ISTA 2A	ISTA 2A	ISTA 2A	ISTA 2A
Ambiental	RoHS, REACH, WEEE	RoHS, REACH, WEEE	RoHS, REACH, WEEE	RoHS, REACH, WEEE
Comunicaciones y gestión				
Ranura para tarjetas opcionales	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto de comunicaciones	USB	USB	USB	USB
Interruptor de parada de emergencia (EPO)	Sí	Sí	Sí	Sí
Garantía				
Garantía (equipos electrónicos y baterías)	2 años	2 años	2 años	2 años

(*) Nota. Aplican condiciones específicas o reducción de la potencia. (**) Nota: hasta 3000 m con reducción de capacidad nominal.

Gabinetes externos de baterías

Número de modelo	GXE3-EBC24VRT2U	GXE3-EBC36VRT2U	GXE3-EBC48VRT2U	GXE3-EBC72VRT2U
Dimensiones, mm				
Unidad (ancho x fondo x alto)	438 x 410 x 86	438 x 410 x 86	438 x 510 x 86	438 x 630 x 86
Envío (ancho x fondo x alto)	560 x 600 x 235	560 x 600 x 235	650 x 600 x 235	600 x 790 x 235
Peso, kg				
Unidad	16.2	21.2	28.6	40.8
Envío	21.1	26.1	34.1	47.2
Agencia Cumplimiento				
Compliance	CE, CB report, UKCA, Morocco			